

**DNMG 150608, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 PR015S Zvrst: PR015S
Lomilec odrezkov: MU
Globina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 25 - 70 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	PR015S
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	MU

Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje