


**SNMG 120404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Glavna uporaba	S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Zvrst	PR005S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje