

**Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 175×25×32, Tip: SC46****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

Uporaba:

Za aluminij in nž-kovine.

Specifikacija:

Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote H.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Napotek:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost	40 m/s
---------------------------	--------

Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Specifikacija	Silicijev karbid, zelen, stopnja trdnosti H
Stopnja preciznosti	srednja
Zrnatost	46
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji Ø reducirnega obroča	25 mm
Notranji Ø reducirnega obroča	20 mm
Notranji Ø reducirnega obroča	16 mm
Oblika	1
Ø plošče D	175 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	175×25×32
Ø izvrtine H	32 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje