


**SNMG 120408, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251164 PR005S |
| GTIN | 4960664836628 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Poravnalno struženje |
| Rezalni material | HM |
| Lomilec odrezkov | MQ |
| Glavna uporaba | S |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 30 - 90 m/min |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,03 - 0,12 mm/v |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | PR005S |
| Globina reza a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Prevleka | Megacoat Hard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |