

**VNMG 160408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR015S
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje