

**WNMG 080404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Glavna uporaba	S
Zvrst	PR015S
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje