

**VNMG 160404, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	PR015S
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	S
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje