

**WNMG 080404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	S
Podajanje $f$	0,03 - 0,13 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Zvrst	PR005S
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje