


TNMG 160408, Zvrst: PR005S

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 PR005S Zvrst: PR005S
 Lomilec odrezkov: MQ
 Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 90 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Zvrst	PR005S
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min

Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje