

**VNMG 160404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	PR005S
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MU
Glavna uporaba	S
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje