

Garant**Krožne ščetke, silicijev karbid (SiC), Ø 150 mm, Zrnatost: 80**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	575066 80
GTIN	4045197977830
Razred artikla	51P

Opis

Izvedba:

Krožne ščetke z **zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini)**, trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja **veliko obstojnost oblike**. Zelo dolga življenjska doba. Najlonske ščetine z zelo velikim deležem **brusnih zrn iz silicijevega karbida** za univerzalno uporabo.

Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).

Prednosti:

- **Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.**
- **Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.**
- **Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.**
- **Hitra in zanesljiva namestitvev brez dodatnega pribora.**
- **Zelo visoka natančnost krožnega teka.**

Uporaba:

Na **CNC obdelovalnih centrih** in pri robotski obdelavi, zlasti za **mokro brušenje** z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. **Za obdelavo bočnih in notranjih površin:** natančno posnemanje zarobka (npr. navoja), posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava površine.

Napotek:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	150 mm
Zrnatost	80
Debelina ščetin	1,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	3500 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	1500 - 2000 min ⁻¹
Stopnja preciznosti	groba
Podajanje	800 - 3000 mm/min
Primik	0,3 (fina)–1,0 (groba) mm
Brusno sredstvo	Prepojen s silicijevim karbidom (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	25 mm
Delovna dolžina L ₃	35 mm
Ø izvrtine d ₁	32 z utorom mm
Pogonski stroj	CNC obdelovalni centri, robotska obdelava
Trn za rezkarje	Vpenjalni trn za rezkalne glave
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		

GG(G)	pogojno primerno
CuZn	primerno
Uni	primerno
mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno

Pribor

Pritezni vijakz notranjim hlajenjem za Ø trna 32 mm	575096 32
---	-----------