


**WNMG 080408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 PR015S Zvrst: PR015S
Lomilec odrezkov: MQ
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 25 - 70 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM

Zvrst	PR015S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje