

**HOLEX****Spiralni sveder HSS N, TiN, Ø DC h8: 9,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114360 9,5
GTIN	4045197017017
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Običajna debelina jedra brez širjenja.  
Z natančnim brušenjem konice.

**Profilno brušeni:**

Večja točnost krožnega teka in natančna delitev, svedri za serijsko proizvodnjo.  
S koničenjem oblike C od velikosti 2,4 mm.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Tehnični opis**

Dolžina utorov $L_c$	81 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Nazivni Ø $D_c$	9,5 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala $D_s$	9,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	66,8 mm
Kot konice	118 stopinj

Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	TiN
Rezalni material	HSS
Tip	N
Kot spirale	35-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	56 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	6 m/min	S
GG(G)	primerno	31 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		