

**CCGT 030101, Zvrst: PR1535****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,02 - 0,1 mm/v
Lomilec odrezkov	MFP-PF
Rezalni pogoji	neprekinjen
Dodatna uporaba	S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 160 m/min
Zvrst	PR1535
Radij rezila	0,1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	40 - 60 m/min
Glavna uporaba	M

Preveleka	Megacoat Nano
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje