

**CCGT 030102, Zvrst: PR1535****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	PR1535
Dodatna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	40 - 60 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 160 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,02 - 0,1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MFP-PF

Preveleka	Megacoat Nano
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje