


Garant
**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
0608/06mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Širina vratu L_4	6 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Velikost ploščice	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
Dolžina glave L_1	21,5 mm
Srednji premik L_3	4,2 mm
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A0608H SCLCR/L06
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500