

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1216/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Širina vratu L ₄	12 mm
ISO-oznaka držala	A1216M SDUCR/L07
Dolžina glave L ₁	40,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Uporabna globina T	4,9 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500