

**Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni Ø DC k11: 33mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162800 33
GTIN	4062406065133
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Konično naraščajoč prisekani del z dolžino pribl. 3×nazivni Ø. Zaradi čvrstega jedra in zaokroženih hrbtišč rezil je povrtalo zelo togo. Zmeren lupilni rez zaradi spiralnih utorov, število zob je odvisno od velikosti.

**Uporaba:**

Povrtala so zelo primerna pri montažnih delih, kadar je potrebno popraviti zamaknjene izvrtine ali pa je potrebno izvrtine za kovičenje le povečati. Pri izdelavi kotlov se povrtala izvrtin za kovičenje uporabljajo z ročnimi vrtalnimi stroji na stisnjen zrak.

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	354 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	230 mm
Število rezil Z	5
Ø na prisekanem delu	24,6 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/v
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	210 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	33 mm
Toleranca nazivnega Ø	k11

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 311
Kot spirale	25 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Držalo	Morsekonus
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	primerno	20 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	7 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		