

**Garant****Pomično merilo za delavnico s fino nastavitvijo, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415090 500
GTIN	4062406065218
Razred artikla	40Z

**Opis****Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala za enostavno odčitavanje pri notranjih in zunanjih meritvah. Neposredno odčitavanje notranje mere z dodatno skalo. S fino nastavitvijo. Z vijakom za utrditev. Vel. 300 v celoti kaljeno, od vel. 500 kaljene merilne površine.

**Tehnični opis**

Dolžina konic	150 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Merilno območje	0 - 500 mm
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	± 0,07 mm
fina nastavitev	da
Merilne konice	da
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

**Storitve**

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500