

Garant
**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice:
0408/04mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Celotna dolžina L	80 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	E0408F SDUCR/L04
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Širina vratu L_4	4 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	1,5 mm
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D

Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500