

Garant**Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

967110 140

GTIN

4045197694201

Razred artikla

91J

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Vstavljenе vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka (možnost zamenjave).

Opisno besedilo na sliki:

Stekla z zaščito pred zlomom.

Vtisnjena merilna skala.

Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnik z medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.

Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **natančna skala širine odprtja.**

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	200 mm
Material	Jeklo, kovano v utopu
Vpenjalna globina	95 mm
Masa	19 kg
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim \varnothing	1 – 2.3/4 col
Širina čeljusti	140 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primeže	967330
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140	967140 140
Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 140 mm	967150 140
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za primež Širina čeljusti 140 mm	967145 140
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967100/7110 za primež vel. 140	967520 140
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250