



## Držalo za obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev, Višina držala h: 12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240026 12
GTIN	2050001775344
Razred artikla	29W

### Opis

#### Izvedba:

Z brušeno naležno površino in s čepi za pozicioniranje za vpenjanje obračalnih rezalnih ploščic za struženje radijev.

#### Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

### Tehnični opis

za obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev	R1 – R6
Presek držala	12 mm
Širina držala	12 mm
Celotna dolžina L	103 mm
Višina držala h	12 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje