

**Garant****Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, Ø DC h8: 44mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116340 44
GTIN	4045197031037
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala **in izboljšano odvajanje odrezkov.**

**Visokozmogljiv spiralni sveder vrhunske kakovosti.**

Rezalni del  $\leq \varnothing 26,5$  mm izbrušen iz celega,  $> \varnothing 26,5$  mm rezkan. Visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice do  $\varnothing 40$  mm.

S koničenjem oblike A.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530.**

**Tehnični opis**

Nazivni $\varnothing D_c$	44 mm
Število rezil Z	2
Dolžina utorov $L_c$	210 mm
Podajanje f v jeklo $< 750$ N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/v
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h8
Celotna dolžina L	359 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Standard	DIN 345

Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	144 mm
Kot konice	118 stopinj
Držalo	Morsekonus
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Kot spirale	20-30 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		