

Univerzalna vpenjalna priprava



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 967650 |
| GTIN | 2050001741554 |
| Razred artikla | 97G |

Opis

Izvedba:

S pomočjo krogelnega zgloba dosežemo najugodnejši delovni položaj. **Jekleni trn z zunanjim navojem M18 × 1,5 in notranjim navojem M10** za pritrnitev lastno izdelanih montažnih in vpenjalnih naprav. Krogelni zglob je s pomočjo vpenjalne ročice možno fiksirati v vsakem položaju. S pritrnilno ploščo za pritrnitev na delovno ploščo. Zlitina iz lahke kovine, lakirana z barvo s tolčenim vzorcem.

Primerno za :

Primež za precizna dela art. 967590, 967600, 967610.

Območje vrtenja krogelnega zgloba: 360 stopinj

Območje nastavljanja krogelnega zgloba: 90 stopinj

Zunanji navoj vpenjalnega čepa: M18×1,5

Notranji navoj vpenjalnega čepa: M10

Masa: 0,9 kg

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Notranji navoj vpenjalnega čepa | M10 |
| Območje nastavljanja krogelnega zgloba | 90 stopinj |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Masa | 0,9 kg |
| Območje vrtenja krogelnega zgloba | 360 stopinj |
| Zunanji navoj vpenjalnega čepa | M18×1,5 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna priprava |