

# AEG

## Vbodna žaga, Tip: STEP1200XE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in z zaščito pred preobremenitvijo.

**Sistem hitrega vpenjanja FIXTEC** za zamenjavo listov žage v nekaj sekundah brez uporabe orodja. **Vklopni nihalni hod** za optimalno zmogljivost in odvajanje odrezkov pri majhni obrabi lista žage.

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitno ploščico.

Vključno z 2 listoma za žago, adapterjem za odsesavanje, drsnikom, omrežnim kablom dolžine 4 m in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Liste za vbodne žage najdete pod art. 5888400 – 5888551.

### Tehnični opis

Maksimalna debelina žaganja v les	135 mm
Nihalni hod	4-krat
Primerni žagini listi	588400 – 588551
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm

Masa	2,4 kg
Nastavitev zajere	da
Poraba moči	730 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Posebnosti	Univerzalna uporaba
Število hodov	500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, sistem FIXTEC
Oznaka proizvajalca	STEP1200XE
Pakiranje	Transportni kovček
Izvedba	Palična oblika
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM