

HOLEX**TMSERROR, Ø plošče: 115mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

GG5350 115

GTIN

4045197191809

Razred artikla

GGN

Opis

Izvedba:

Odprta struktura; homogena zgradba; brušenje brez vonja; ojačitev s tkanino iz steklenih vlaken za največjo varnost pri delu pri hladnem brušenju; Ø izvrtine 22,23 mm. Delež železa, žvepla in klora je manjši do 0,1 %, zato je primerna za obdelavo nerjavnih jekel (INOX). Uporaba z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX, zelo dobra učinkovitost in obstojnost.
kot 563500.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A30Q-BF (kot art. 563500) za jeklo in INOX z veliko rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo.

Vsebina:

100 kosov/vez.

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri nižani rezalni hitrosti!

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

Opis oblike	zakrivljeni
Oblika	42
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	115 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Debelina plošče	2 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
za debeline materiala	6 - 10 mm
Vsebina	100
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		

INOX	pogojno primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	pogojno primerno
suho	primerno

Pribor

HOLEX Pro rezalna plošča „2 in 1“ Ø plošče 115 mm	563500 115
---	------------