

**TMSERROR, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Brusna plošča za grobo čiščenje z brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje na kotne brusilnike. Trda brusna koprena z odprto strukturo za univerzalno uporabo (**kot art. 566750**).

kot 566750.

Uporaba:

Z **brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje** na kotne brusilnike. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Vsebina:

20 plošč/vez.

Napotek:

Brusne plošče za grobo čiščenje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	zelo groba
Priporočeno število vrtljajev	5000 - 7000 min ⁻¹

Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Stopnja trdote	trda
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Vsebina	20
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Opis oblike	ploščato
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Plošča za grobo čiščenje (SiC) Ø plošče 115 mm

566750 115