

**Garant****Spiralni svedri HSS-E za Hardox H, neprevlečeni, Ø DC h8: 17,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116380 17,5
GTIN	4045197032584
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Vrtalni del je zelo kratek**, nekateri svedri imajo večje držalo, **zato so zelo čvrsti**. Ojačano jedro. S koničnjem oblike C.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

**Tehnični opis**

Dolžina utorov $L_c$	77 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	17,5 mm
Podajanje $f$ v jeklo $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/v
Število rezil $Z$	2
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h8
Celotna dolžina $L$	175 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	50,8 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	Morsekonus

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Tip	H
Kot spirale	8-15 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	primerno	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	5 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		