

Garant**VHM parabolni rezkar, ravna oblika PPC, DLC, Ø f8 DC/R2: 12/70mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 207514 12/70 |
| GTIN | 4045197989000 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivo orodje za **izredno učinkovito obdelavo na prosto oblikovanih ploskvah**. Odlične kakovosti obdelane površine v **najkrajšem času obdelave**. Za uporabo na sodobnih 5-osnih CAD/CAM podprtih rezkalnih strojih.

Priporočilo:

Za povečano mero za gladilne operacije priporočamo 0,05 do 0,2 mm.

Napotek:

R_2 predstavlja delovni radij orodja.

Naknadno brušenje ni mogoče!

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Število zob Z | 5 |
| Delovni radij R_2 | 70 mm |
| Celotna dolžina L | 83 mm |
| Ø rezila D_c | 12 mm |
| Radij rezila R_1 | 1 mm |
| Dolžina rezil L_c | 23 mm |
| Podajanje f_z za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm |
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo | 36 mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Ø sprostive D ₁ | 10 mm |
| Ø držala D _s | 12 mm |
| Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm |
| Prevleka | DLC |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | f8 |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Delovna širina a _e pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju |
| Delovna širina a _e pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Strategija odrezovanja | PPC |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 330 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 300 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 230 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB