



Samostoječa lestev s platformo, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966272 5
GTIN	4003866416349
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Samostoječa lestev z zarobljenimi stopnicami z globino 80 mm. Velika delovna platforma z oblogo iz narebričene pločevine (380×390 mm). Odlagalna površina iz aluminija. Serijsko z 2 ročajema za varno vpenjanje in sestopanje. Optimalna stabilnost zaradi 2 trdnih trakov iz perlona za omejitve razmika (od 5 stopenj).

Standard:

EN 131.

Tehnični opis

Oprijemalo	2
Masa	12 kg
Višina platforme brez ograje	1,29 m
Pohodnost	enostranska
Širina platforme	380 mm

Globina prečke/stopnice	80 mm
Delovna višina pribl.	3,3 m
Standard	EN 131
Globina platforme	390 mm
Število stopnic vključno s platformo	5
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	2 izredno čvrsta traka iz perlona
Z odlagalno polico	da
spodnja zunanja širina	0,65 m
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo