


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® P25M, P25M, Oznaka: 14-6603****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu. Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090204 EN
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	P25M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
mokro maks.	primerno		