

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka: 32-050****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHT 160408 EN
Zvrst	BK8425
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	250 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	150 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		