

HOLEX**Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, Ø DC h8: 2,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114405 2,8
GTIN	4045197534736
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	33 mm
Nazivni Ø D_c	2,8 mm
Podajanje f v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/v
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D_s	2,8 mm
Celotna dolžina L	61 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	28,8 mm
Kot konice	135 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS E
Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		