

HOLEX**Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, Ø DC h8: 7,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114405 7,7
GTIN	4045197535221
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

S koničnjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm/v
Dolžina utorov L _c	75 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D _c	7,7 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	7,7 mm
Celotna dolžina L	117 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	63,5 mm
Kot konice	135 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS E
Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		