


Garant**SDHT 0903 AFFN, HU7815, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ALU
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDHT 0903 AFFN
Sort	HU7815
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1000 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		