

Garant**CNMM 120408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 120408 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 10 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SR
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	2 - 10 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning