

Garant
CNMG 120408, Sort: HB7020


Beställningsdata

Ordernummer	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120408 HB7020 Sort: HB7020
 spån-brytare: SG
 Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
 Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SG
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning