

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Underläggsplatta	259031 2
Mittförskjutning L_3	22 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Fjäderstift-sats	259047 2
ISO-kod hållare	A32U PCKNR/L12
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	75 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500