

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Artikelklass	21T

Beskrivning**OBS!:**

Används med KNUX 1604..L vändskär.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Mittförskjutning L ₃	20,5 mm
Fjäder-sats	259044 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 17
ISO-kod hållare	A25T CKUNR/L16
Skruv för klamp	259021 3
Stift	259049 4
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	36 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger

Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännjärn Typ 17	259038 17
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Stift Typ 4	259049 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600