

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Artikelklass	21T

Beskrivning**OBS!:**

Används med KNUX 1604..L vändskär.

Teknisk beskrivning

Spännjärn	259038 17
Stift	259049 4
Fjäder	259046 3
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Skruv för klamp	259021 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Fjäder-sats	259044 3
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
ISO-kod hållare	A32U CKUNR/L16
Mittförskjutning L_3	22 mm
Underläggsplatta	259031 6
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm

Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 6	259031 6
Spännjärn Typ 17	259038 17
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Stift Typ 4	259049 4
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Fjäder Typ 3	259046 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600