


Garant**WNMG 080408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
spån-brytare	SG
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning