

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 8
Fjäder-sats	259044 2
ISO-kod hållare	A25T PCKNR/L12
Fjäderstift-sats	259047 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarm	259015 2
Mittförskjutning L_3	17 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	75 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500