

Garant**Pallvagn, lastytans bredd × djup: 1200X800/Hmm****Beställningsdata**

Ordernummer	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Robust vinkelstålskonstruktion med 4 stoppklackar för fasthållning av lastpallar och pallboxar. Förstklassiga massiva gummidäck med 2 svängbara och 2 fasta hjul (med broms) och rullgrade nav. Med praktisk skjutbygel. Ergonomiskt handtag med Haptoprene®-överdrag för högsta komfort – även med våta eller oljiga händer.

Användningsdata:

För fasthållning av lastpallar och pallboxar.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	1200 kg
Ø hjul	160 mm
Material hjul	Elastic-helgummi
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	39 kg

höjd	300 mm
lastplanets höjd	245 mm
Bredd	1275 mm
lastplanens bredd	1210 mm
lastplanets djup	810 mm
Djup	875 mm
Skjuthandtag	ja
Produktslag	Rullstativ för pallar