


**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 52/4
GTIN	4960664719600
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggpar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

**Användningsdata:**

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

**Teknisk beskrivning**

total längd $L_{tot}$	50 mm
Skär-Ø $D_c$	52 mm
Passande vändskär	SOMT..
Ø $D_3$	35 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
Vändskärsstorlek	10
Vändskärsskruv	229718 (T15; 3,5 Nm)

maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	87 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	102 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	34,4 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,6 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------