

**HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203056 12
GTIN	4045197713131
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

För **grov- och finbearbetning**.

Upp till  $0,7 \times D$  i solida arbetsstycken **vid mycket höga matningsvärden** och jämn gång.

**Fördel:**

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	12 mm
Tandantal Z	4
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Friställningsdiameter $D_1$	11,5 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	48 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	93 mm
Skärlängd $L_c$	26 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	0 / -0,03

Spiralvinkel	38 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,25×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	M
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

