

Garant**Kopierfräs Kort, Cylindriskt skaft, Ø D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212601 10
GTIN	4045197712622
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	10 mm
totallängd L_{tot}	92 mm
Utkragningslängd L_1	32 mm
Ø d_1	8 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Vändskärsskruv	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spännskruv	219871
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2