



Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 52/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Passande vändskär	SOMT..
Skär-Ø D_c	52 mm
Vändskärsskruv	229718 (15IP; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Vändskärsstorlek	10
FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	87 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	102 mm
Rampningslängd L för α _{max}	34,4 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,6 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------