

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning