

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7020
GTIN	4045197710895
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mmMatning f : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning