

**Garant****WNMG 060408, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 060408 HB7020 Sort: HB7020  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning